

Fassung Fc2



Artikel

359

Keramik-Fassung

Ceramic lampholder

Bemessungsspannung¹⁾: 1000 V

Rated voltage¹⁾: 1000 V

Bemessungsstoßspannung¹⁾: 5kV

Rated pulse voltage¹⁾: 5kV

Bemessungsstrom¹⁾: 10A

Rated current¹⁾: 10A

Bemessungstemperatur¹⁾: T250

Rated operating temperature¹⁾: T250

Anschlussleitung²⁾: Nr. 17985, Silikonleitung 0,75 mm²,


1000 V, weiß, Rundklips

Connection lead²⁾: No. 17985, silicone lead 0,75 mm²,

1000 V, white, round clip

Befestigung: Schrauben M4

Fixing: screws M4



Umhüllte Fassung

Enclosed lampholder

Leitungslänge (nutzb. Lg.)³⁾: 310 (298) mm

Lead length (usable length)³⁾: 310 (298) mm

Befestigungsabstand Lampenlänge⁴⁾

Mounting distance: length of lamp⁴⁾

Bitte beachten: Wegen möglicher thermischer Längenänderung muß je eine Fassung beweglich angebracht werden

Please take into account: Linear expansion of lamp. Please mount so that one lampholder is movable.